



# tesa® 63685

## 产品信息

250 µm双面黑色生物基PE泡棉胶带

### 产品描述

tesa® 63685是一款双面生物基PE泡棉胶带，配备含75%生物基碳含量的丙烯酸胶粘剂和100%再生PET离型膜。

### 可持续发展 方面

- 采用含75%生物基碳含量的丙烯酸胶粘剂\*
- 离型膜使用100%再生PET材料



要了解更多信息: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### 特点

- 出色的粘接性能，包括对低表面能材料的粘接
- 在严苛环境条件下依旧具有出色的性能
- 良好的抗冲击性能
- 防水性

### 应用

- 缓冲和间隙填补
- 元器件粘接及抗冲击
- 大尺寸设备（如平板电脑、笔记本电脑）的盖板粘接

### 技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

### 产品结构

|            |           |         |        |
|------------|-----------|---------|--------|
| • 基材       | PE（聚乙烯）泡棉 | • 回收材料  | 100 %  |
| • 胶粘剂类型    | 丙烯酸       | • 总厚度   | 250 µm |
| • 生物基(生物碳) | 75 %      | • 颜色    | 黑色     |
| • 离型纸类型    | PET（聚酯）薄膜 | • 离型纸厚度 | 50 µm  |

### 粘接至

|                  |           |                  |          |
|------------------|-----------|------------------|----------|
| • PC表面粘接强度（初始）   | 11.5 N/cm | • PE表面粘接强度（14天后） | 7.5 N/cm |
| • PC表面粘接强度（14天后） | 12 N/cm   | • 钢表面粘接强度（初始）    | 14 N/cm  |
| • PE表面粘接强度（初始）   | 6.5 N/cm  | • 钢表面粘接强度（14天后）  | 14 N/cm  |

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=63685>



# tesa<sup>®</sup> 63685

## 产品信息

### 附加信息

生物基碳含量基于ASTM D6866碳-14测试结果

### 免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=63685>